

## CABLAGE du RAD3

Exemple de câblage : Fil Bleu

SIGNAL IR


MASSE

La masse est commune

LED  
clignotante à l'émission  
d'un signal IR

+5V


MASSE



Exemple de câblage : Fil Marron

Exemple de câblage : Fil Vert/Jaune

## FACE LED



Utiliser un câble souple 3 x 0.22 mm<sup>2</sup> pour une faible longueur à 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> pour une longueur > à 100 M.



RSF  
45, Avenue Marcel Dassault  
31500 Toulouse – France  
Tél : 05 61 20 79 09  
Fax : 05 61 80 00 94

[www.rsf-europe.com](http://www.rsf-europe.com)

E-mail: [rsf@rsf-europe.com](mailto:rsf@rsf-europe.com)